


# Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GR-M3

Daļas numurs: 15899

FESTO

Ar plūsmas regulēšanu vienā virzienā.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M3
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija ar caurejošo urbumu Izvēles
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	29,5 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	26 ... 27,5 l/min
Darbošanās spiediens	0,3 ... 8 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	2,5 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Regulēšanas skrūves materiāls	Misiņš