



Spiediena slēdzis PEV-1/4-A-SW27

Daļas numurs: 159259

FESTO

Sasniedzot noteiktu spiediena līmeni, atslēdz vai noslēdz elektrisko ķēdi. Regulējams spiediena komutācijas punkts.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Izmērtais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērišanas metode	Pneim./elektr. spiediena pārveidotājs
Spiediena mērišanas diapazons	1 ... 10 bar
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Vidējā temperatūra	-20 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 100 °C
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Max. komutācijas frekvence	3 Hz
Max. komutācijas izejas spriegums AC	250 V
Max. komutācijas izejas spriegums DC	250 V
Max. izejas strāva	4.000 mA
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 250 V
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Spraudnis
Montāžas tips	Vītņots
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Produkta svars	138 g
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts
Membrānas materiāls	NBR
Sākumpunkta uzstādīšanas diapazons	1 ... 10 bar
Aizsardzības klase	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L