



Savienojošais vads SIM-M12-3WD-5-NSL-PU

Daļas numurs: 159435

FESTO

Priekš devējiem un tuvuma slēdžiem.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2013.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 61076-2-101 EN 61984
Vada piederums	Standarta
Vada testa apstākļi	Ķēdes vadīklām: 5 miljonu cikli, liekšanās rādiuss 75 mm Lieces izturība saskaņā ar Festo standartu, testa nosacījumi pēc pieprasījuma Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma
Gatavības statusa displejs	Zaļa gaismas diode
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Piesārņojuma pakāpe	3
Aizsardzības klase	IP65 IP68
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 70 °C -25 ... 70 °C
Elektriskais savienojums	Leņķveida līgзда/atvērts gals M12x1 / - 5-kontaktu / 3-vadu
Kabeļa struktūra	3 x 0,25 mm ²
Vada diametrs	4,5 mm
Kabeļa garums	5 m
Nominālais vadītāja šķērsriezums	0,25 mm ²
Spraudņa kodējums	A
Krāsas kods, dzīslas izolācija	zils brūns Melns
Korpusa krāsa	Melns
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Sprostuzgriezņa materiālu informācija	Misiņš Niķeļa pārklājums
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	TPE-U(PU)
Materiālu informācija, izolējošā uzmava	PVC
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PU)