



Precīzais spiediena regulators LRP-1/4-4

Daļas numurs: 159501

FESTO

Bez spiediena manometra.

Lieto piemērotu precīzo MAP vai FMAP tipa spiediena manometru kopā ar šo produktu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Pievada aizslēgs | Pagriežams kloķis ar aizslēgu |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | Vadāms precīzais diafragmas regulators |
| Kontrollera funkcija | Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi |
| Spiediena manometrs | Sagatavots priekš G1/8 |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1,2 MPa |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 12 bar |
| Spiediena kontroles diapazons | 0,05 ... 4 bar |
| Max. spiediena histerēze | 0,02 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 2.000 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Elļotāja izmantošana nav iespējama |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 310 g |
| Montāžas tips | Priekšējā paneļa instalācija Līnijas instalācija ar piederumiem |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/4 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |