



# Saspiestā gaisa rezervuārs CRVZS-0.4

Daļas numurs: 160234

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Apjoms	0,4 l
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Atbilst standartam	AD 2000 atsauces lapa
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure	-13,78 ... 232 psi
Autorizācija	CRN TÜV
Sertifikācijas departaments	TSSACRN0H17477.5C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-] Slāpeklis
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Vidējā temperatūra	-10 ... 100 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 100 °C
Maks. pievilkšanas moments, savienojošā vītne	23 Nm
Produkta svars	543 g
Montāžas tips	Fiksējošie klipši
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Gaisa rezervuāra materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Fiksācijas klipšu materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais