

# Plastmasas caurule

## PAN-V0-6X1-SW

Daļas numurs: 160550

FESTO

Liesmu aizkavējošs



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Ārējais diametrs                                | 8 mm   |
| Iespiežamā stiprinājuma ārējais diametrs        | 6 mm   |
| Liekuma rādiuss ir būtisks plūsmas pakāpei      | 30 mm  |
| Iekšējais diametrs                              | 4 mm   |
| Min. liekšanās rādiuss                          | 13 mm  |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,3 MPa   |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā     | -0,95 ... 3 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 43,5 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1,2 MPa   |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens     | -0,95 ... 12 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 174 psi  |
| Piezīme attiecībā uz darba spiedienu            | Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C<br>Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C                       |
| Darbošanās paņēmieni                            | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]<br>Minerāleļļa<br>Water (liquid, free of ice) |
| Materiāla ugunsizturības tests                  | UL94 V-0 (korpuss)   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| Apkārtējās vides temperatūra                    | -30 ... 90 °C  |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu           | 0,049 kg/m   |
| Pneimatiskais savienojums                       | Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 6 mm  |
| Krāsa   | Melns  |
| Balsta cietība                                  | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3   |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS   |
| Caurules materiāls                              | Poliamīds 12<br>PVC-P  |