


Kompaktais cilindrs ADVU-4"- -P-A

Daļas numurs: 160569

FESTO

Priekš tuvuma zodēšanas. Virzuļa kāta gals ar sievišķo vītņi
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Gājiens | 0,04 ... 16 " |
| Virzuļa diametrs | 4" |
| Amortizēšana | P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Virzuļa kāta gals | Sievišķā vītne |
| Darbošanās spiediens | 8,7 ... 145 Psi |
| Darbošanās paņēmieni | Filtrēts saspīestais gaiss |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -4 ... 176 °F |
| Sadursmes enerģija gala pozīcijās | 0,7376 J |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens | 993 lbf |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens | 1.059 lbf |
| Kustīgā masa ar 0 mm gājienu | 21,658 oz |
| Papildus svars uz gājienu 10 mm | 6,243 oz |
| Pamata svars priekš 0 mm gājienu | 98,66 oz |
| Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu | 1,34 oz |
| Pneimatiskais savienojums | NPT1/4-18 |
| Darbības spiediens [psi] | 8,7 ... 145 psi |
| Pārsega materiālu informācija | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Dinamisko blīvējumu materiālu informācija | TPE-U(PU) NBR |
| Virzuļa kāta materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums |
| Cilindra čaulas materiālu informācija | Kaļamā alumīnija sakausējums |