


Kompaktais cilindrs AEVULQZ-1"- -P-A

Daļas numurs: 160660

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, virzuļa kāts aizsargāts pret rotāciju ar vadotnes stieni un skavas plāksni. Virzuļa kāta gals ar sievišķo vītņi. Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas. Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Parauga attēlojums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	0,2 ... 1 "
Virzuļa diametrs	1 "
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbības režīms	vienpusējās darbības grūdošā darbība
Virzuļa kāta gals	Sievišķā vītne
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Kvadrātisks virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	14,5 ... 145 Psi
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspiestais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-4 ... 176 °F
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	221 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	26 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	6 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	180 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	15 g
Pneimatiskais savienojums	UNF10-32
Darbības spiediens [psi]	14,5 ... 145 psi
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Dinamisko blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU) NBR
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Cilindra čaulas materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums