



Sadales modulis PMBL-186-HP3-H

Daļas numurs: 1609073

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais diametrs DN	54
Sērija	L
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstruktijas struktūra	Sazarošanas modulis
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 50 bar
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES drukāšanas ierīču vadlīnijām
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-::-:]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Vidējā temperatūra	5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums