

# Piesūcekņa kauss

## VAS-75-1/4-SI

Daļas numurs: 160989

FESTO

Blīvgredzens nav iekļauts piegādes apjomā.  
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	4 mm
piesūcekņa kausa diametrs	75 mm
Efektīvais piesūkšanas diametrs	60 mm
Konstrukcijas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē apaļš, standarta
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 200 °C
Atrašanās spēks pie 70% vakuuma	197 N
Produkta svars	36 g
Montāžas vītne	G1/4
piesūcekņa kausa stiprinājums	G 1/4
Vakuuma savienojums	G1/4
Balsta cietība	60 +/- 5
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Piesūcekņa kausa materiālu informācija	VMQ (silikons)