

Piesūcekņa kauss

VAS-125-3/8-SI

Daļas numurs: 160991

FESTO

Blīvgredzens nav iekļauts piegādes apjomā.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	7 mm
piesūcekņa kausa diametrs	125 mm
Efektīvais piesūkšanas diametrs	105 mm
Konstrukcijas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē apaļš, standarta
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 200 °C
Atraušānās spēks pie 70% vakuuma	606 N
Produkta svars	148 g
Montāžas vītne	G3/8
piesūcekņa kausa stiprinājums	G3/8
Vakuuma savienojums	G3/8
Balsta cietība	60 +/- 5
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Piesūcekņa kausa materiālu informācija	VMQ (silikons)