


Plēšveida piesūcekņa kauss VASB-8-M5-SI

Daļas numurs: 160992

FESTO

Blīvgredzens nav iekļauts piegādes apjomā.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2 mm
piesūcekņa kausa diametrs	8 mm
Efektīvais piesūkšanas diametrs	5,5 mm
Konstruktijas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē apaļš, 1.5 ielocījumu plēšas
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 200 °C
Atraušānās spēks pie 70% vakuuma	1,6 N
Produkta svars	2 g
Montāžas vītne	M5
piesūcekņa kausa stiprinājums	M5
Vakuuma savienojums	M5
Balsta cietība	60 +/- 5
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Piesūcekņa kausa materiālu informācija	VMQ (silikons)