


Plēšveida piesūcekņa kauss VASB-125-3/8-SI

Daļas numurs: 160995

FESTO

Blīvgredzens nav iekļauts piegādes apjomā.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2013.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	7 mm
piesūcekņa kausa diametrs	125 mm
Efektīvais piesūkšanas diametrs	105 mm
Konstruktīvas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē apaļš, 1.5 ielocījumu plēšas
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 200 °C
Atrašanās spēks pie 70% vakuuma	606 N
Produkta svars	194 g
Montāžas vītne	G3/8
piesūcekņa kausa stiprinājums	G3/8
Vakuuma savienojums	G3/8
Balsta cietība	60 +/- 5
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Piesūcekņa kausa materiālu informācija	VMQ (silikons)