


Spiediena mērījumu pārveidotājs PENV-A-W-2,5-LCD-RB

Daļas numurs: 161055

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Analogā izeja	0 - 10 V 4 - 20 mA
Elektriskais savienojums	11-kontaktu Spraudnis
Aizsardzības klase	IP65
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Jā
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērīšanas metode	Pjerezozistīvais spiediena devējs ar displeju
Sākumpunkta uzstādīšanas diapazons	0,05 ... 2,5 bar
Histerēzes regulēšanas diapazons [bāri]	0,01 ... 2,25 bar
Darbības sprieguma diapazons DC	15 ... 30 V
Max. izejas strāva	5.000 mA
Komutācijas izeja	PNP
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss, 40 µm filtrācija
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	270 g
Spiediena mērīšanas diapazons	0 ... 2,5 bar
Precizitāte, FS	1 %
Montāžas tips	Izvēles ar caurejošo urbumu ar augšējo sliedi
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Materiālu informācija, korpuss	PC