

Blīvgredzens OL-M12

Daļas numurs: 161182

FESTO

Sūču brīva



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	ISO 16030
Iepakojuma izmērs	1
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 30 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 100 °C
Pievilkšana ar roku pie apkārtējās vides temperatūras	Jā
Nominālais pievilkšanas moments	13,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāde	± 20 %
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS