


# Enkoderu vads

## NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V4

Daļas numurs: 1617287

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada piederums	Piemērots ķēžu vadīklām
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-40 ... 75 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-50 ... 80 °C
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	100 mm
Kabeļa struktūra	Aizsargāts 3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Vada diametrs	8,2 mm
Kabeļa garums	15 m
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PUR)