

Elektromagnētiskais vārsts MN1H-2-1-MS-NPT


FESTO

Daļas numurs: 161733

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Ar rokas vadību, bez ieslēdzējreleja vai ligzdas. Ieslēdzējreleju un ligzdu jāpasūta atsevišķi.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	Diafragmas vārsts
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	1 NPT
Nominālais izmērs	25 mm
Vārsta funkcija	2/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Rokas vadība	ar piederumiem, aizturošs Spiedošs
Plūsmas virziens	nereversējams
Vīde	Filtrēts saspiests gaiss, filtrācijas pakāpe 200 µm
Izplūdes gaisa funkcija	nav drošējams
Atstatīšanas tips	Gaisa atspere
Vadības gaiss	Vadāms
Darba spiediens	0,5 ... 10 bar
Piezīme par darba un vadības vīdi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Skrūvju materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija, skrūve	1.4301
Produkta svars	1.100 g
Aizsardzības klase	IP65