



Tuvuma devējs CRSMEO-4-K-LED-24

Daļas numurs: 161775

FESTO

Korozijnoturīgs,
ar kabeli, bez montāžas komplekta CRSMB/CRSMBR.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	apaļš
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Izmēritais mainīgais lielums	Pozīcija
Mērišanas princips	Magnētiskā mēlīte
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Atkārtošanas precizitāte	0,2 mm
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Ieslēgšanās laiks	≤ 0,5 ms
Izslēgšanās laiks	0,03 ms
Max. komutācijas frekvence	800 Hz
Max. izejas strāva	500 mA
Max. kontakta jauda DC	10 W
Induktīvā aizsargķēde	Adapēti uz MZ-, MY-, ME tinumiem
Īssavienojuma stiprums	Nē
Nominālais darba spriegums DC	24 V
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-O
Montāžas tips	ar piederumiem
Produkta svars	70 g
Korpusa krāsa	Melns
Korpusa materiāls	PP
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L