


Lineārā piedziņa DGP-63- -PPV-A-B

Daļas numurs: 161784

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, ar mehānisku savienojumu starp virzuli un vadotni un regulējamu amortizāciju abos galos.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 ... 3.000 mm
Virzuļa diametrs	63 mm
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos Amortizators, stingra raksturliktne
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Bāzes vadotne
Vadītāja princips	pozitīvi noslēdzošs (slots)
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	1,5 ... 8 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Amortizācijas garums	30 mm
Šķērsmoments Mx (grafiks)	8 Nm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	1.870 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	1.870 N
Kustīgā masa	1.760 g
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	1.760 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	9.100 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	148 g
alternatīvie savienojumi	Skatiet produkta rasējumu
Pneimatiskais savienojums	G3/8
Pārsega materiālu informācija	Alumīnija lējums pārklāts
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs Anodizēts