


# Leņķveida spraudņa ligzda MPPE-3-B

Daļas numurs: 161839

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Savienojuma frekvence	500
Montāžas tips	Ar uznavas uzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	65 g
Elektriskais savienojums	8-kontaktu Spraudņa ligzda, leņķveida Lodējams
Darbības sprieguma diapazons DC	$\leq 60$ V
Pieļaujamā strāvas slodze	5 A
Vada blīvējošais savienojums	Pg9
Pieļaujamais vada diametrs	6 ... 8 mm
Termināļa šķērs griezumam	0,75 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 95 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpora materiāls	PA
Korpora krāsa	Melns
Savienošanas uzgriežņa materiāls	PA
Elektriskā kontakta materiāls	Varš galvanizēts