


Lineārā piedziņa DGPL-18- -PPV-A-GF-B

Daļas numurs: 161974
Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, bez kāta, ar pozitīvi slēdzošu savienojumu starp virzuli un vadotni un regulējamu gala pozīciju amortizāciju abos galos.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2014. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 ... 1.800 mm
Virzļa diametrs	18 mm
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos Amortizators, stingra raksturlīkne
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Slīdbukses vadotne
Vadītāja princips	pozitīvi noslēdzošs (slots)
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Amortizācijas garums	16 mm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	153 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	153 N
Kustīgā masa	300 g
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	300 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	750 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	22 g
alternatīvie savienojumi	Skatiet produkta rasējumu
Pneimatiskais savienojums	M5
Pārsega materiālu informācija	Alumīnija lējums pārklāts
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpus	Alumīnijs Anodizēts