


Savienojošais vads KVIA-MPYE-10

Daļas numurs: 161985

FESTO

Priekš proporcionālītātes vārstiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Ar uzmavas uzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	530 g
Elektriskais savienojums	Taisnais spraudnis / taisnā ligzda
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze	1 A
Kabeļa garums	10 m
Vada diametrs	6,2 mm
Kabeļa struktūra	4x0,25
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Korpusa materiāls	PBT
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza Apsudrabots un apzeltīts