

# Filtrs

## LF-3/8-D-MINI-A

Daļas numurs: 162608

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Ar kausa aizsargu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Sērija	D
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadišana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju
Max. kondensāta vērtība	22 cm <sup>3</sup>
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Darbošanās spiediens	2 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.400 l/min
Darbošanās paņēmiens	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars	250 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Filtra materiāls	PE
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC