



Mikro filtrs LFMA-1-H-A

Daļas numurs: 162817

FESTO

Ar kausa aizsargu.

Izņemts, pieejams tikai līdz 2008



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	0,01 µm
Filtra efektivitāte	99,9999 %
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Diferencētā spiediena displejs	Spiediena manometrs
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	3.400 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Vidējā temperatūra	1,5 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,01 mg/m ³
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	3.200 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Filtra materiālu informācija	Bora silikāta šķiedra
Materiālu informācija, korpuss	Cinka spiedienlējums