



# Smalkā filtra kombinācija LFMBA-1/2-H-A

Daļas numurs: 162821

FESTO

Mikro filtrs 1 µm priekš iepriekšējas filtrēšanas un mikro filtrs 0.01 µm,  
ar metāla kausa aizsargu

Izņemts, pieejams tikai līdz 2008



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	0,01 µm
Filtra efektivitāte	99,9999 %
Kondensāta novadišana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Diferencētā spiediena displejs	Spiediena manometrs
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	800 l/min
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 5 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 5 µm filtrācija
Vidējā temperatūra	1,5 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	2.300 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Filtra materiālu informācija	Bora silikāta šķiedra
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts
Kolbas materiālu informācija	Cinka spiedienlējums