

# Precīzais atlokveida spiediena manometrs FMAP-63-4-1/4-EN

Daļas numurs: 162843

FESTO

Ar rādītāju bar un psi.



## Datu lapa

| Pazīme                                | Lielums  |
|---------------------------------------|--|
| Indikācijas diapazons [bāri]          | 0 ... 4 bar                                      |
| Display range                         | 1 ... 58 psi                                     |
| Atbilst standartam                    | EN 837-1   |
| Spiediena manometra nominālais izmērs | 63   |
| Konstrukcijas struktūra               | Bordona caurules spiediena manometrs             |
| Montāžas tips                         | Priekšējā paneļa instalācija                     |
| Darbošanās paņēmieni                  | Inertās gāzes<br>Neitrālie šķidrums              |
| Operating pressure MPa                | 0 ... 0,4 MPa                                    |
| Darbošanās spiediens                  | 0 ... 4 bar                                      |
| Operating pressure                    | 0 ... 58 psi                                     |
| Mainīgās slodzes faktors              | 0,66   |
| Mērījumu precizitātes klase           | 1  |
| Aizsardzības klase                    | IP43   |
| Vidējā temperatūra                    | -20 ... 60 °C                                    |
| Apkārtējās vides temperatūra          | -20 ... 60 °C                                    |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Materiālu piezīme                     | Atbilst RoHS                                     |
| Savienojuma pozīcija                  | Aizmugures centrāle                              |
| Pneimatiskais savienojums             | G1/4   |
| Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu   | Misiņš   |
| Vītņotā spraudņa materiāls            | Misiņš   |
| Korpusa materiāls                     | ABS  |
| Ekrāna materiāls                      | SAN  |
| Montāžas gredzena materiāls           | Tērauds  |
| Korpusa krāsa                         | Melns  |
| Produkta svars                        | 120 g  |
| Piezīme par darba un vadības vidi     | Izņemot acetilēnu<br>Izņemot skābekli            |
| Skala                                 | Dubultā skala<br>Bāri (ārējī)<br>psi (iekšējais) |