



Palaišanas vārsts PVEL-H-124-HP3

Daļas numurs: 1629207

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	L
Nominālais diametrs DN	54
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Iedarbināšanas tips	manuāls
Blīvēšanas princips	mīksts
Izplūdes gaisa funkcija	nav drošējams
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu ar piederumiem, noslēdzams
Atstatišanas tips	Piespiedu vadotne
Vadības gaiss	tiešais
Vārsta funkcija	3/2 bistabils
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 50 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspieštāis gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Vidējā temperatūra	5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 50 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES drukāšanas ierīču vadlīnijām
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	5.900 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/2
Virzuļa slīdņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR PE
Korpasa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums