


Apakšējā pamatne PAML-CP-186-HP3-G112

Daļas numurs: 1629297

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	186
Nominālais diametrs DN	54
Sērija	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 50 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Vidējā temperatūra	5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars	4.500 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1 1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1 1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR
Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds