


# Lineārā piedziņa DGPL-11/16"- -PPV-A-KF-B

Daļas numurs: 162940


FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, bez kāta, ar pozitīvi slēdzošu savienojumu starp virzuli un vadotni un regulējamu gala pozīciju amortizāciju abos galos.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Parauga attēlojums



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 ... 3.000 mm
Virzļa diametrs	11/16"
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos Amortizators, stingra raksturliktne
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Vadītāja princips	pozitīvi noslēdzošs (slots)
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Amortizācijas garums	16 mm
Pneimatiskais savienojums	UNF10-32