


# Rokas slīdes vārsts VBOH-32-G34

Daļas numurs: 1629664

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 bistabils
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/4
Iedarbināšanas tips	manuāls
Montāžas tips	Līnijas instalācija Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	7.691 l/min
Nominālais izmērs	19,3 mm
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,2 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 12 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Korpusa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Tīklojuma izmērs	57,5 mm
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Uzmavas slīdnis
Vadības gaiss	tiešais
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 80 °C
Iedarbināšanas spēks	70 N
Produkta svars	183 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR