


# Plakanais cilindrs DZF-11/16"- -A-P-A


Daļas numurs: 162973

FESTO

Nerotējošs, pozīcijas zondēšanai, ar elastīgiem amortizēšanas gredzeniem gala pozīcijās. Dažādas montāžas iespējas, ar vai bez papildus montāžas komponentēm.



Parauga attēlojums



## Datu lapa

| Pazīme   | Lielums  |
|--|--|
| Gājiens  | 0,04 ... 8 "   |
| Virzuļa diametrs   | 11/16"   |
| Max virzuļa kāta leņķiskā novirze +/-                    | 1,2 deg  |
| Amortizēšana   | P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos                |
| Darbības režīms  | divpusējās darbības  |
| Aizsardzība pret momentu/ vadotne                        | Ovāls virzulis   |
| Operating pressure MPa                                   | 0,1 ... 1 MPa  |
| Darbošanās spiediens                                     | 1 ... 10 bar   |
| Darbošanās paņēmieni                                     | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Piezīme par darba un vadības vidi                        | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                    | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Apkārtējās vides temperatūra                             | -20 ... 80 °C  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 123 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 153 N  |
| Kustīgā masa ar 0 mm gājienu                             | 24 g   |
| Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu               | 22 g   |
| Papildus svars uz gājienu 10 mm                          | 4 g  |
| Pamata svars priekš 0 mm gājienu                         | 107 g  |
| Pneimatiskais savienojums                                | 10-32 UNF-2B   |
| Vāka materiāls   | Kaļamā alumīnija sakausējums   |
| Blīvējumu materiāls                                      | FPM<br>TPE-U(PU)   |
| Korpasa materiāls  | Kaļamā alumīnija sakausējums   |
| Virzuļa kāta materiāls                                   | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais                               |