


# Savienojošais vads KVIA-5

Daļas numurs: 163960

FESTO

[Priekš analogajiem moduļiem](#)



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 250$ V
Pieļaujamā strāvas slodze	1 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkta svars	306 g
Elektriskais savienojums	Taisnais spraudnis
Kabeļa struktūra	6x0,25
Vada diametrs	8 mm
Kabeļa garums	5 m
Montāžas tips	Ar uznavas uzgriezni
Materiālu informācija, korpuss	PBT
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Bronza Apsudrabots un apzeltīts