


Plakanais cilindrs DZF-1/2"- -P-A


Daļas numurs: 164092

FESTO

Nerotējošs, pozīcijas zondēšanai, ar elastīgiem amortizēšanas gredzeniem gala pozīcijās. Dažādas montāžas iespējas, ar vai bez papildus montāžas komponentēm.



Parauga attēlojums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	0,04 ... 8 "
Virzuļa diametrs	1/2"
Max virzuļa kāta leņķiskā novirze +/-	2,5 deg
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbības režīms	divpusējās darbības
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Ovāls virzulis
Operating pressure MPa	0,16 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	1,6 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	51 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	12 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	9 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	2 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	96 g
Pneimatiskais savienojums	10-32 UNF-2B
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	FPM TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais