


Gala slēdža piesaiste QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

Daļas numurs: 164853

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	Ieņķisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Mērīšanas princips	Induktīvais
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Izolējošais spriegums	50 V
Max. izejas strāva	200 mA
Komutācijas izeja	PNP
Uzliesmojuma stiprums	0,5 kV
Piesārņojuma pakāpe	3
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis
Vada diametrs	8 ... 13 mm
Vada blīvējošais savienojums	M20
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	EPDM
Piezīme par korpusa vāka materiālu	PC
Piezīme par korpusa ligzdas materiālu	PA
Piezīme par konsoles materiālu	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais