


Sprostcilindrs STA-50-30-P-A-R

Daļas numurs: 164885

FESTO

Ar rullīti.

Šo produktu nedrīkst lietot šķidrās vidēs. Iespējama viegla noņemšana no divpusējās darbības cilindra.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	30 mm
Virzuļa diametrs	50 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības grūdošā darbība
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa kāts ar rullīti
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Saplacināts virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Sadursmes spēks	2.300 N
Pieļaujamais laterālais spēks komutācijas laikā	1.100 N
Montāžas tips	Izvēles ar caurejošo urbumu ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Pārsega materiālu informācija	Alumīnijs
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Piezīmes par ruļļu materiālu	Tērauds