


# Sprostcilindrs STA-20-15-P-A

Daļas numurs: 164887

FESTO

Ar rēdzi.

Šo produktu nedrīkst lietot šķidrās vidēs. Iespējama viegla noņemšana no divpusējās darbības cilindra.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	15 mm
Virzuļa diametrs	20 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības grūdošā darbība
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa kāts
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Sadursmes spēks	260 N
Pieļaujamais laterālais spēks komutācijas laikā	200 N
Montāžas tips	Izvēles ar caurejošo urbumu ar iekšējo (sievišķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Pārsega materiālu informācija	Alumīnijs
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais