


Sprostcilindrs STAF-32-20-P-A-R

Daļas numurs: 164892

FESTO

Ar rullīti un iebūvēt atloka plāksni.

Šo produktu nedrīkst lietot šķidrās vidēs. Iespējama viegla noņemšana no divpusējās darbības cilindra.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	20 mm
Virzuļa diametrs	32 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības grūdošā darbība
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts ar rullīti
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Saplacināts virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Sadursmes spēks	830 N
Pieļaujamais laterālais spēks komutācijas laikā	380 N
Produkta svars	550 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Pārsega materiālu informācija	Alumīnijs
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Piezīmes par rullīti materiālu	Tērauds