


# Plakanais cilindrs EZH-5/20-25-B

Daļas numurs: 164993

FESTO

Nerotējošs



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	25 mm
Virzuļa diametrs	12 mm Ekvivalentais diametrs
Amortizēšana	Nav amortizācijas
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Konstrukcijas struktūra	Virzulis kvadrātisks virzuļa kāts
Pozīcijas detektēšana	Nē
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	kvadrātisks virzuļa kāts
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,6 MPa
Darbošanās spiediens	2,5 ... 6 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Ēļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	52 N
Teorētiski minimāli iespējamais atsperes atgriešanas spēks	8 N
Teorētiski maksimāli iespējamais atsperes atgriešanas spēks	10,6 N
Produkta svars	108 g
Montāžas tips	ar sānu urbumu
Pneimatiskais savienojums	Nipeļveida stiprinājums PK-3
Vāka materiāls	Alumīnijs
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Virzuļa kāta materiāls	Tērauds Niķeļa pārklājums