



Klusinātājs UC-QS-4H

Daļas numurs: 165006

FESTO

Izveidots no plastmasas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Plūsmas pakāpe atmosfērā	350 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Skaņas spiediena līmenis	60 dB(A)
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Produkta svars	0,5 g
Pneimatiskais savienojums	QS-4
Klusinātāja ieliktņa materiāls	PE
Vītņotā spraudņa materiāls	PE
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS