


Apakšējā pamatne PAML-CP-90-HP3-G1

Daļas numurs: 1651543

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	90
Nominālais diametrs DN	36
Sērija	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 50 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Vidējā temperatūra	5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars	730 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR
Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds