

Stiklšķiedras optiskais kabelis SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Daļas numurs: 165357

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Mērīšanas metode	Staru devējs Stiklšķiedras optika
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 160 °C
Izmērs	M4
Produkta svars	46 g
Korpusa materiāls	Misiņš hroma pārklājums
Regulēšanas diapazona augšējā robeža	280 mm
Elastīgās instalācijas apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 120 °C
Aizsardzības klase	IP54
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L