

Savienojošais vads KM8-M8-GSGD-5

Daļas numurs: 165611

FESTO

priekš ieejas, 5 m garš, ar taisnu spraudni un taisnu ligzdu



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 60 V
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 75 V
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
Elektriskais savienojums	Taisnais spraudnis / taisnā ligzda M8x1 / M8x1 3-kontaktu / 3-kontaktu
Kabeļa struktūra	3x0,25
Kabeļa garums	5 m
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR