

# Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-1/8-PK-3-B-CT

Daļas numurs: 165655

FESTO

Priekš izplūdes gaisa plūsmas kontroles, ar pagriežamu savienojumu.  
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija izplūdes gaisam
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3 ar uznavas uzgriezni
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Pārtrauces elements	Iešķeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	110 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	100 ... 110 l/min
Darbošanās spiediens	0,3 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspieštais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspieštais gaiss, 40 µm filtrācija
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Normālā caurplūde droseles virzienā 6 → 0 bāri	162 l/min
Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 → 0 bāri	120 ... 140 l/min
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilkšanas moments	6 Nm
Produkta svars	22 g
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Regulēšanas skrūves materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Grozāmā savienojuma materiālu informācija	Cinka spiedienlējums