



VAI loceklis OS-1/4-B-CT

Daļas numurs: 165693

FESTO

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2010.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	VAI funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.170 l/min
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss, filtrēts, neeļlots Filtrēts, eļļots gaiss
Nominālais izmērs	6,5 mm
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR