



VAI loceklis OS-1/8-B-CT

Daļas numurs: 165694

FESTO

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2010.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Vārsta funkcija | VAI funkcija |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/8 |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 500 l/min |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 10 bar |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Materiālu informācija, korpuss | Alumīnijs |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiests gaiss, filtrēts, neeļļots Filtrēts, eļļots gaiss |
| Nominālais izmērs | 4 mm |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/8 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE |
| Blīvējumu materiālu informācija | NBR |