



Spiediena slēdzis PEV-1/4-B-CT

Daļas numurs: 165869

FESTO

Savienotāja ligzda iekļauta pasūtījuma apjomā
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2010.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	CCC
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērīšanas metode	Pneim./elektr. spiediena pārveidotājs
Darbošanās spiediens	1 ... 12 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss, filtrēts, neeļlots Filtrēts, eļlots gaiss Ūdens Minerālā eļļa
Vidējā temperatūra	-20 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Max. komutācijas frekvence	3 Hz
Max. komutācijas izejas spriegums AC	250 V
Max. komutācijas izejas spriegums DC	125 V
Max. izejas strāva	5.000 mA
Elektriskais savienojums	Konstrukcija A Spraudnis pēc DIN 43650 kubisks izpildījums
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Produkta svars	220 g
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Sākumpunkta uzstādīšanas diapazons	1 ... 12 bar
Aizsardzības klase	IP65