

Spirālveida plastmasas cauruļvads PPS-6-15-1/4-CT-BL

Daļas numurs: 165872

FESTO

Ar 2 pagriežamiem stiprinājumiem un blīvgredzeniem, poliamīds (nav apstiprināts lietošanai pārtikas ražošanā).

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darba garums	15 m
Ārējais diametrs	7,8 mm
Bloka garums	0,8 m
Iekšējais diametrs	6,2 mm
Tinuma diametrs	75 mm
Vijumu skaits	86
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 17,2 bar
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspiestais gaiss Vakuums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkta svars	472 g
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Krāsa	zils
Materiālu informācija, savienojošā vītne	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Materiāla informācija, aizsardzība pret mezglošanos	Tērauds galvanizēts
Cauruļu materiālu informācija	PA-P