


Aksiālais komplekts EAMM-A-D60B-100A-S1

Daļas numurs: 1679518

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	17 Nm
Produkta svars	1.170 g
Interfeisa kods, aktuators	D60B
Interfeisa kods, Motora In	100A
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS