

# Savienojošais vads NHSB-A1-30-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Daļas numurs: 1686614

FESTO

Piemērots lietošanai ar lineāro aktuatoru DFPI.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Aizsargcaurules garums	30 m
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Lietošanai ārā	C1 - pret nokrišņiem aizsargāts
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 100 % Kondensēšanās
Aizsardzības klase	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 60 °C
Elektriskais savienojums 1	Taisnais spraudnis, 3-kontaktu
Elektriskais savienojums 2	Brīvi gali, 3-dzīslu
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Pneimatiskais savienojums	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	100 mm
Kabeļa struktūra	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Produkta svars	7.500 g
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Izolācijas vadu materiālu informācija	PA
Informācija par materiāliem, aizsargpārvalka stiprinājums	PA
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC
Blīvējumu materiālu informācija	TPE