


Lodes vārsts

VZBA-1"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T

Daļas numurs: 1686640

FESTO

2/2-way, flange hole pattern F0405, thread EN 10226-1.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstruktijas struktūra	2-virzienu lodveida vārsts
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	Rp1
Komutācijas pozīcijas indikators	Rievu virziens = plūsmas virziens
Atloka urbumu izkārtojums	F04 F05
Iekšējais diametrs	25 mm
Nominālais diametrs DN	25
Vārsta funkcija	2/2
Rokas vadība	Nav
Plūsmas virziens	reversējams
Procesvārsta nominālais spiediens	63
Iedarbošanās moments	17 Nm
Bāzēts uz standartu	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
Vīde	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertās gāzes Ūdens (bez ūdens tvaikiem) Neitrālie šķīdumi Citas vielas pēc pieprasījuma
Vidējā temperatūra	-10 ... 200 °C
Plūsmas pakāpe Kv	71,5 m ³ /h
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Korpasa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija korpusam	1.4408
Blīvējumu materiāls	PTFE PTFE pastiprināts
Lodes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija lodei	1.4408
Vārpstas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija vārpstai	1.4401
Produkta svars	1.250 g
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme